

SOLUCIONES NTN-SNR KITS DE SOPORTES SNC PARA CINTAS TRANSPORTADORAS

CANTERAS, MINAS & CEMENTERAS

NTN® **SNR**®

www.ntn-snr.com



With You



**CREADOS PARA AUMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD,
LA EFICIENCIA Y
LA FIABILIDAD EN
LOS ENTORNOS
AGRESIVOS**

OPTE POR EL TODO EN 1

Beneficios de los kits

- Ahorro con respecto a la compra de componentes por separado
- Eliminación del riesgo de error en la selección de los accesorios
- Eliminación del riesgo de olvido de un elemento al hacer el pedido y/o en el montaje
- Simplicidad de pedido y de almacenaje: 1 sola referencia a gestionar
- Tapa de obturación y anillos de retención incluidos: para montaje de soporte fijo o libre

KITS DE SOPORTES SNC + RODAMIENTO ULTAGE ABIERTO



Soporte de zócalo SNC
+ 2 juntas DS de doble labio
+ obturador



ULTAGE
Rodamiento a rótula
sobre rodillos, abierto,
agujero cónico



Manguito
de apriete



Anillos de
retención

UNIDAD DE
CONTROL
DE REGALO



Engrasador monopunto
DRIVE Booster y su
protección



REDUCCIÓN DEL COSTE GLOBAL DE EXPLOTACIÓN:

- Supresión de las rondas de relubricación
- Ahorro en sus consumos de grasa

Designación	d	Réf. del soporte
	Eje [mm]	SNC
KITSNC22208KDS/DB120HD	35	SNC 508-607
KITSNC22209KDS/DB120HD	40	SNC 509
KITSNC22210KDS/DB120HD	45	SNC 510-608
KITSNC22211KDS/DB120HD	50	SNC 511-609
KITSNC22212KDS/DB120HD	55	SNC 512-610
KITSNC22213KDS/DB120HD	60	SNC 513-611
KITSNC22215KDS/DB120HD	65	SNC 515-612
KITSNC22216KDS/DB120HD	70	SNC 516-613
KITSNC22217KDS/DB120HD	75	SNC 517
KITSNC22218KDS/DB120HD	80	SNC 518-615

Diámetros de eje:
de 35 a 80 mm

20 referencias de KIT disponibles:
10 en juego normal
10 en juego C3

Bajo pedido, posibilidad de ampliar
la gama con otros diámetros de eje

KITS DE SOPORTES SNC + RODAMIENTO ULTAGE ESTANCO



Soporte de zócalo SNC
+ 2 juntas DS de doble labio
+ obturador




ULTAGE
Rodamiento a rótula
sobre rodillos, estanco,
agujero cónico



Manguito
de apriete
específico



Anillos de
retención
específicos



REDUCCIÓN DEL COSTE GLOBAL DE EXPLOTACIÓN:

La duración de vida
del rodamiento
aumenta gracias a su
estanqueidad que
ejerce de muralla
contra la polución

Designación	d	Réf. del soporte
	Eje [mm]	SNC
KITSNC10X22208KEEDS	35	SNC 508-607
KITSNC10X22209KEEDS	40	SNC 509
KITSNC10X22210KEEDS	45	SNC 510-608
KITSNC10X22211KEEDS	50	SNC 511-609
KITSNC10X22212KEEDS	55	SNC 512-610
KITSNC10X22213KEEDS	60	SNC 513-611
KITSNC10X22215KEEDS	65	SNC 515-612
KITSNC10X22216KEEDS	70	SNC 516-613
KITSNC10X22217KEEDS	75	SNC 517
KITSNC10X22218KEEDS	80	SNC 518-615

Diámetros de eje:
de 35 a 80 mm

20 referencias de KIT disponibles:
10 en juego normal
10 en juego C3

Bajo pedido, posibilidad de ampliar
la gama con otros diámetros de eje