

# NTN-SNR MEGOLDÁSOK SNC CSAPÁGYEGYSÉGEK KONVEJOROKHOZ

KŐFEJTŐKHÖZ, BÁNYÁKHOZ & CEMENTGYÁRAKHOZ

**NTN**® **SNR**®

[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)



With You



**TERMELÉKENYSÉG  
NÖVELÉSÉHEZ, NAGYOBB  
TELJESÍTMÉNYHEZ ÉS  
ÜZEMBIZTONSÁGHOZ  
KÉSZÜLT, DURVA ÜZEMI  
KÖRÜLMÉNYEKRE**

## LEHETŐSÉG A MINDENT-EGYBEN MEGOLDÁSHOZ

### A készlet előnyei

- Költséghatékonyabb, mint az elemek egyenkénti vásárlása
- Nincs hiba a tartozékok kiválasztásánál
- Nincs elem tévesztés a rendeléskor/szereléskor
- Egyszerű a rendelés és raktározás: csak 1 referenciát kell kezelni
- A zárólemez és a rögzítő gyűrű mellékelve: rögzített helyzetű, vagy úszó csapágyazásokhoz

## SNC CSAPÁGYKÉSZLETEK + ULTAGE NYITOTT CSAPÁGY



SNC csapágyház  
+ 2 DS kétajkú tömítés  
+ zárófedél



**ULTAGE**  
Nyitott, kúpos furatú  
hordógörgős csapágy



Lehúzó  
hüvely



Rögzítő  
gyűrűk

VEZÉRLŐ  
EGYSÉGGEL  
KIEGÉSZÍTHETŐ



Egy pontos hajtásjavító  
kenőrendszer és  
védőtokja



**AZ ÁLTALÁNOS  
ÜZEMELTETÉSI  
KÖLTSÉGEK  
CSÖKKENTÉSE:**

- A kenés kimaradásának megszüntetése
- Jelentős megtakarítás a kenőanyag felhasználásban

Leírás	d	Csapágy jel
	Tengely [mm]	SNC
KITSNC22208KDS/DB120HD	35	SNC 508-607
KITSNC22209KDS/DB120HD	40	SNC 509
KITSNC22210KDS/DB120HD	45	SNC 510-608
KITSNC22211KDS/DB120HD	50	SNC 511-609
KITSNC22212KDS/DB120HD	55	SNC 512-610
KITSNC22213KDS/DB120HD	60	SNC 513-611
KITSNC22215KDS/DB120HD	65	SNC 515-612
KITSNC22216KDS/DB120HD	70	SNC 516-613
KITSNC22217KDS/DB120HD	75	SNC 517
KITSNC22218KDS/DB120HD	80	SNC 518-615

**Tengely átmérők:**  
35-től 80 mm-ig

**20 féle készlet rendelhető:**  
10 normál radiális hézaggal  
10 C3 radiális hézaggal

**Külön kívánságra kiretjeszhető más  
tengelyátmérőkre**

## SNC CSAPÁGYKÉSZLETEK + ULTAGE ZÁRT CSAPÁGY



SNC csapágyház  
+ 2 DS kétajkú tömítés  
+ zárófedél



**ULTAGE**  
Zárt, kúpos furatú  
hordógörgős csapágy



**Speciális**  
szorítóhüvely



**Speciális**  
rögzítő gyűrűk



**AZ ÁLTALÁNOS  
ÜZEMELTETÉSI  
KÖLTSÉGEK  
CSÖKKENTÉSE:**

A szennyeződés elleni  
védelmet szolgáló  
tömítés alkalmazása miatt  
lényegesen nő a csapágy  
élettartama.

Leírás	d	Csapágy jel
	Tengely [mm]	SNC
KITSNC10X22208KEEDS	35	SNC 508-607
KITSNC10X22209KEEDS	40	SNC 509
KITSNC10X22210KEEDS	45	SNC 510-608
KITSNC10X22211KEEDS	50	SNC 511-609
KITSNC10X22212KEEDS	55	SNC 512-610
KITSNC10X22213KEEDS	60	SNC 513-611
KITSNC10X22215KEEDS	65	SNC 515-612
KITSNC10X22216KEEDS	70	SNC 516-613
KITSNC10X22217KEEDS	75	SNC 517
KITSNC10X22218KEEDS	80	SNC 518-615

**Tengely átmérők:**  
35-től 80 mm-ig

**20 féle készlet rendelhető:**  
10 normál radiális hézaggal  
10 C3 radiális hézaggal

**Külön kívánságra kiretjeszhető más  
tengelyátmérőkre**

Ez a dokumentum az NTN-SNR ROULEMENTS kizárólagos tulajdona. Ennek teljes vagy részleges másolása az NTN-SNR ROULEMENTS előzetes engedélye nélkül szigorúan tilos. Jogi eljárás kezdődhet bárki ellen, aki nem tartja be ezen paragrafus előírásait. NTN-SNR ROULEMENTS nem tehető felelőssé azon hibák, vagy kihagyások miatt, melyek esetleg bekerültek ebbe a dokumentumba az elkészítés során. Folyamatos kutatásunk és fejlesztéseink következtében fenntartjuk annak jogát, hogy bejelentés nélkül változtassunk termékek és specifikációk bármely részén ebben a dokumentumban.

© NTN-SNR ROULEMENTS, international copyright 2017.

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des Usines - 74000 Annecy  
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15  
[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)

NTN SNR



With You

