

NTN



ПІДШИПНИКОВІ ВУЗЛИ З ТЕРМОПЛАСТУ

Особлива конструкція для запобігання
накопиченню забруднення



WPPL



WTBL



WNFL



WFBL



WFPL



CF

CV



Захисні кришки замовляються окремо. На всіх підшипниках передбачено паз для кріплення кришки.

SUC PPL 204 FG1

КОРПУСНИЙ ПІДШИПНИК

SUC: Вставний корпусний підшипник з нержавіючої сталі, який кріпиться на вал за допомогою гвинтів

КОРПУС

WPPL: Опорний
WTBL: Опорний з глухими отворами
WNFL: Фланцевий з двома отворами
WFBL: Фланцевий з 3-ма отворами
WFPL: Фланцевий з 4-ма отворами

W: Префікс підшипникового вузла без каналів під змащування

ТИПОРОЗМІР

Від 204 до 210 (діаметр валу від 20 до 50 мм)

МАСТИЛО

FG1: тверде полімерне мастило Lubsolid™ категорії H1 відповідно до стандарту NSF

Розміри та технічні характеристики
дивіться в каталозі NTN Sentinel™ Series на сайті



Настоящий документ является собственностью NTN Europe. Любое частичное или полное его воспроизведение без предварительного согласия компании NTN Europe строго запрещено. Нарушение этого положения может преследоваться по закону.
NTN Europe не несет ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе, несмотря на его тщательную подготовку к публикации. В соответствии с нашей стратегией непрерывных научно-исследовательских разработок мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые в этом документе.
© NTN Europe, Международное авторское право 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN

SNR

Brands of
NTN Group

NTN

ПІДШИПНИКОВІ ВУЗЛИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Ідеальне рішення, стійке до вологи



SP



SPA



SFL



SFB



SF



ST



SCC



SCO



Захисні кришки замовляються окремо. На всіх підшипниках передбачено паз для кріплення кришки.

SUC

P

204

FG1

КОРПУСНИЙ ПІДШИПНИК

SUC: Вставний корпусний підшипник з нержавіючої сталі, який кріпиться на вал за допомогою гвинтів

КОРПУС

SP: Опорний
SPA: Опорний з глухими отворами
SFL: Фланцевий з 2-ма отворами
SFB: Фланцевий з 3-ма отворами
SF: Фланцевий з 4-ма отворами
ST: Натяжний корпус

S: Префікс підшипникових вузлів з нержавіючої сталі

ТИПОРОЗМІРИ

З 204 по 210 (діаметр валу від 20 до 50 мм)

МАСТИЛО

FG1: тверде полімерне мастило Lubsolid™ категорії H1 відповідно до стандарту NSF

Розміри та технічні характеристики дивіться в каталозі NTN Sentinel™ Series на сайті



Настоящий документ является собственностью NTN Europe. Любое частичное или полное его воспроизведение без предварительного согласия компании NTN Europe строго запрещено. Нарушение этого положения может преследоваться по закону. NTN Europe не несет ответственности за возможные ошибки и неточности, которые могут присутствовать в данном документе, несмотря на его тщательную подготовку к публикации. В соответствии с нашей стратегией непрерывных научно-исследовательских разработок мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения, частично либо полностью затрагивающие продукцию и характеристики, упомянутые в этом документе. © NTN Europe, Международное авторское право 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN

SNR

Brands of
NTN Group