



Brand of NTN Group



Aumente la duración de vida de sus rodamientos

Elija la grasa adaptada a sus necesidades



UNIVERSAL Multi purpose

La aplicación corresponde a condiciones de uso general. Sus rodamientos están sometidos a cargas normales.



HEAVY DUTY High load

La aplicación está sometida a esfuerzos importantes. Sus rodamientos soportan unos niveles de carga muy elevados.



VIB Vibrations & shocks

La aplicación genera muchos choques o un elevado nivel de vibraciones. Sus rodamientos están sometidos a aceleraciones considerables.



HIGH TEMP MP High temperature

La aplicación genera mucho calor. Sus rodamientos operan de forma continua por encima de 130°C.

NTN Europe le simplifica esta elección con una gama de grasas profesionales

Aumente la duración de vida de sus rodamientos

UNIVERSAL Multi purpose



Grasa de uso general, para la industria y el automóvil

Ventajas: Buen comportamiento en presencia de agua, excelente protección contra el desgaste y la corrosión.

Aplicaciones tipo: Equipos agrícolas, lavadoras, material de mantenimiento, mecánica general, motores eléctricos de baja potencia, rodamientos para rueda de automóvil, pequeño utillaje...

Rango de temperaturas: -25 a +140 °C



HEAVY DUTY High load



Grasa de extrema presión de primera calidad, multi-servicio, destinada a aplicaciones intensivas en las industrias pesadas : siderurgia, construcción, transporte,...

Ventajas: Excelente resistencia bajo fuertes cargas, incluso a gran velocidad, buen comportamiento en presencia de agua, excelente protección contra el desgaste y la corrosión.

Aplicaciones tipo: Transportadores, dispositivos de elevación, cubos para rueda de camión, bombas de agua, motores eléctricos de alta potencia...

Rango de temperaturas: -25 a +140 °C



VIB Vibrations & shocks



Ofrece una perfecta lubricación de piezas sometidas a vibraciones importantes o a choques. Recomendada para canteras, cementeras, obras públicas, trabajos agrícolas y aplicaciones cargadas en medio húmedo papeleras, perforaciones...

Ventajas: Excelente resistencia a los golpes y las vibraciones, así como a las fuertes cargas, resistencia al agua garantizando unos engrases de gran duración.

Aplicaciones tipo: Ejes de depósitos de aspiración, molidoras, trituradoras, cribas vibratorias, lavadoras, ventiladores industriales...

Rango de temperaturas: -20°C a +140°C



HIGH TEMP MP High temperature



Solución ideal para una lubricación de larga duración a baja y alta temperatura hasta 180°C.

Ventajas: grasa multiusos poliurea de extrema presión que ofrece una excelente protección contra el desgaste y la corrosión. Silenciosa, es perfecta para lubricar rodamientos de motores eléctricos.

Aplicaciones tipo: motores eléctricos, secadoras, transportadores de horno, generadores, bombas, máquinas textiles, máquinas de transformación de papel, ...

Wide Rango de temperaturas: -40 °C hasta + 180 °C



Experts & Tools

- Le ayuda en sus tareas de mantenimiento y puesta en funcionamiento de sus rodamientos: consejos de lubricación, formación, asistencia técnica, diagnóstico de sus rodamientos o máquinas rotativas, auditorías de mantenimiento, etc.
- Hace su vida más fácil y segura gracias a una gama de herramientas y productos de mantenimiento adaptados: extractores, separadores, calentadores de rodamientos, llaves, tuercas y bombas hidráulicas, termómetros, etc.

Para más información: Si desea más información sobre el conjunto de nuestra oferta, póngase en contacto con SNR Experts & Tools a través de nuestra página web www.ntn-europe.com

Distribuido por

Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN Europe. Cualquier reproducción total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN Europe está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que incumpla los términos de este párrafo. NTN Europe no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo continuos, nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.
© NTN Europe, international copyright 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN

SNR

BCA
BEARINGS

BOWER

Brands of
NTN Group