

NTN

KITS MULTI MARCHÉS

ROULEMENTS À ROTULE SUR ROULEAUX

Une offre innovante qui vous rend service



NTN®



Brands of
NTN Group

L'INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE PRODUCTION

Le mouvement. En perpétuelle évolution, il s'analyse, s'apprivoise, s'oriente et se maîtrise pour en tirer le meilleur. Plus qu'une simple notion, c'est l'essence même de notre engagement : concevoir et innover pour répondre parfaitement aux enjeux et contraintes d'aujourd'hui et de demain.

Avec vous, nous sommes des milliers à travers le monde à penser et développer des solutions qui améliorent votre production. Parmi les leaders mondiaux, nos marques **NTN**, **BCA**, **BOWER** et **SNR**, présentes dans le monde entier, vous apportent les réponses les plus adaptées pour construire, ensemble, une société plus respectueuse de son environnement. Échanger, anticiper et s'adapter pour vous permettre, comme nous, d'écrire l'histoire du marché de l'industrie, de l'automobile et de l'aéronautique.


5,5 MILLIARDS €*

de chiffre d'affaires

23 000*

employés

La proximité d'un partenaire international



118

représentations
commerciales

73

sites
de production

15

centres
de R&D

* En mars 2023



Nos kits

Maintenance partielle

(sans changement de palier)



1 roulement SRB étanche
1 manchon de montage

(spécifique étanche)

2 bagues d'arrêt

(spécifiques étanche)

2 sets de joints nitriles

1 notice technique

(pour réglage du jeu interne par déplacement axial + consignes de relubrification)

Maintenance complète

(avec roulement SRB étanche)

(avec roulement SRB standard ouvert)



1 palier SNC (en 2 parties)

1 roulement

(SRB étanche ou standard ouvert)

1 manchon de montage

(spécifique pour version étanche)

2 bagues d'arrêt

(spécifiques pour version étanche)

2 sets de joints nitriles / 1 obturateur / 1 notice technique

(pour réglage du jeu interne par déplacement axial + consignes de relubrification)

Diamètre d'arbre (mm)	Vitesse limite (tr/mn)	KIT Roulement étanche (EE)
35	2300	KIT10X22208EAKW33EE
40	2100	KIT10X22209EAKW33EE
45	1900	KIT10X22210EAKW33EE
50	1700	KIT10X22211EAKW33EE
55	1600	KIT10X22212EAKW33EE
60	1500	KIT10X22213EAKW33EE
65	1300	KIT10X22215EAKW33EE
70	1200	KIT10X22216EAKW33EE
75	1100	KIT10X22217EAKW33EE
80	1100	KIT10X22218EAKW33EE
85	1000	KIT10X22219EAKW33EE
90	1000	KIT10X22220EAKW33EE

Diamètre d'arbre (mm)	Vitesse limite (tr/mn)	KIT Palier SNC + Roulement étanche (EE)
35	2300	KITSNC10X22208KEEDS
40	2100	KITSNC10X22209KEEDS
45	1900	KITSNC10X22210KEEDS
50	1700	KITSNC10X22211KEEDS
55	1600	KITSNC10X22212KEEDS
60	1500	KITSNC10X22213KEEDS
65	1300	KITSNC10X22215KEEDS
70	1200	KITSNC10X22216KEEDS
75	1100	KITSNC10X22217KEEDS
80	1100	KITSNC10X22218KEEDS

Diamètre d'arbre (mm)	Vitesse limite (tr/mn)	KIT Palier SNC + Roulement standard ouvert
35	11000	KITSNC22208KDS/DB120HD
40	9800	KITSNC22209KDS/DB120HD
45	9100	KITSNC22210KDS/DB120HD
50	8200	KITSNC22211KDS/DB120HD
55	7500	KITSNC22212KDS/DB120HD
60	6900	KITSNC22213KDS/DB120HD
65	6200	KITSNC22215KDS/DB120HD
70	5800	KITSNC22216KDS/DB120HD
75	5400	KITSNC22217KDS/DB120HD
80	5100	KITSNC22218KDS/DB120HD

Autres combinaisons possibles sur demande. Contactez-votre référent NTN Europe pour en savoir plus.

Le roulement KIZEI® conserve absolument tous les avantages d'une version ouverte, en offrant en plus une protection additionnelle ainsi qu'une rétention de graisse accrue. Idéale pour augmenter la durée de vie sur application et limiter la maintenance.

100% INTERCHANGEABLE (avec le standard ouvert)



Maintenance partielle ou complète

Avec roulement SRB étanche



BÉNÉFICES

DURÉE DE VIE MULTIPLIÉE PAR 3

- Étanchéité performante du roulement qui dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un roulement standard ouvert
- Protection renforcée du roulement grâce à des joints d'étanchéité de haute qualité

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE ET RÉDUITE

- Tout-en-un : Un seul kit complet comprenant tous les composants nécessaires pour une réparation rapide
- 2 interventions en moins grâce à la performance du roulement étanche et à la réduction des regraissages

PROTECTION OPTIMALE DE L'ENVIRONNEMENT

- Moins de roulements jetés et de graisse polluante dans l'environnement
- Conception durable du KIT pour une approche plus respectueuse de l'environnement

Maintenance partielle ou complète

Avec roulement SRB standard ouvert



BÉNÉFICES

GESTION SIMPLIFIÉE ET GAIN DE TEMPS

- Kit pré-constitué : un seul carton à transporter pour une logistique simplifiée
- Intervention rapide : le kit "ALL IN ONE" permet un dépannage réactif et sans erreur

MAINTENANCE OPTIMISÉE

- Flexibilité : un seul kit pour deux applications (palier/roulement fixe ou libre)
- Réduction des temps d'arrêts de production et de pannes imprévues


MINES & CARRIÈRES

Convoyeurs de granulats



PAPETERIES/ CARTONNERIES

Séparateur de copeaux de bois



SCIERIES

Convoyeurs à bois



TRAITEMENT DES DÉCHETS

Convoyeurs pour usines de recyclage



SIDÉRURGIE

Convoyeurs pour le traitement
des scories



TRAITEMENT DES EAUX

Extracteurs de boue



ASSAINISSEMENT

Hydrocureuses



INSTALLATION

Convoyeurs de chargement/
déchargement



NTN

Make the world **NAMERAKA**

DOC_L_ALLINONE_ARG1 - NTN Europe copyright international - 05/24 - Photos: NTN Europe - PedroStudioPhoto - Shutterstock.

Le présent document est la propriété exclusive de NTN Europe. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation préalable de NTN Europe est formellement interdite. En cas de violation du présent paragraphe, vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document malgré le soin apporté à sa réalisation n'engagent pas la responsabilité de NTN Europe. En raison de notre politique de recherche et développement continue, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans ce document.
© NTN Europe, copyright international 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com



Brands of
NTN Group