



Brand of NTN Group



Gagnez sur la durée de vie de vos roulements

Choisissez la graisse adaptée



UNIVERSAL Multi purpose

Votre application correspond à des conditions d'utilisation générales. Vos roulements sont normalement chargés.



HEAVY DUTY High load

Votre application endure des efforts importants. Vos roulements supportent des niveaux de charge très élevés.



VIB Vibrations & shocks

Votre application génère beaucoup de chocs ou un niveau élevé de vibrations. Vos roulements subissent des accélérations très importantes.



HIGH TEMP MP High temperature

Votre application génère beaucoup de chaleur. Vos roulements opèrent continuellement au-dessus de 130°C.

NTN Europe simplifie votre choix avec sa gamme de graisses professionnelles.

Gagnez sur la durée de vie de vos roulements



UNIVERSAL Multi purpose



Graisse à usage général, pour l'industrie et l'automobile

Avantages : Bon comportement en présence d'eau, excellente protection contre l'usure et la corrosion.

Applications types : Équipements agricoles, machines à laver, matériel de manutention, mécanique générale, moteurs électriques de faible puissance, roulements de roue automobile, petit outillage...

Plage de température : -25 à +140 °C



HEAVY DUTY High load



Graisse de première qualité extrême pression, multi service, destinée aux applications intensives dans les industries lourdes : sidérurgie, construction, transport...

Avantages : Excellente tenue sous fortes charges y compris à vitesse élevée, bon comportement en présence d'eau, excellente protection contre l'usure et la corrosion.

Applications types : Convoyeurs, engins de levage, moyeux de roue de camion, moteurs électriques de forte puissance, pompes à eau, presses...

Plage de température : -25 à +140 °C



VIB Vibrations & shocks




Elle offre une parfaite lubrification des pièces soumises à des vibrations importantes ou des chocs. Recommandée pour les carrières, cimenteries, travaux publics et agricoles et les applications chargées en milieu humide papèteries, forages...

Avantages : Excellente tenue aux chocs et aux vibrations ainsi qu'aux fortes charges, excellente résistance à l'eau garantissant des graissages de longue durée.

Applications types : Axes de godet, broyeurs, concasseurs, cribles vibrants, machines à laver, ventilateurs industriels...

Plage de température : -20°C à +140°C



HIGH TEMP MP High temperature



Solution idéale pour la lubrification de longue durée à basse et à haute température jusqu'à 180°C.

Avantages : Graisse multiusages polyurée extrême pression qui offre une excellente protection contre l'usage et la corrosion. Silencieuse, elle est parfaite pour la lubrification de paliers de moteurs électriques.

Applications types : Moteurs électriques, séchoirs, convoyeurs de four, générateurs, pompes, machines textiles, machines de transformation du papier...

Large plage de température : -40 °C à + 180 °C



Experts & Tools

- Vous assiste dans vos tâches de maintenance et de mise en oeuvre de vos roulements : Conseils en lubrification, formations, assistance technique, diagnostic de vos roulements ou machines tournantes, audits de votre organisation en maintenance.
- Vous rend la vie plus facile et plus sûre grâce à une gamme d'outils et de produits de maintenance adaptés : extracteurs, décolleurs, chaufferoulements, clés, écrous hydrauliques et pompes, thermomètres,...

Pour plus d'informations sur l'ensemble de notre offre contactez SNR, Experts & Tools Experts & Tools sur notre site web www.ntn-europe.com

Chez votre distributeur

Le présent document est la propriété exclusive de NTN Europe. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation préalable de NTN Europe est formellement interdite. En cas de violation du présent paragraphe, vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document malgré le soin apporté à sa réalisation n'engagent pas la responsabilité de NTN Europe. En raison de notre politique de recherche et développement continue, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans ce document.

© NTN Europe, copyright international 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN

SNR

BCA
BEARINGS

BOWER

Brands of
NTN Group