



## SOPORTES AUTOALINEANTES TERMOPLÁSTICOS

Diseño específico para luchar contra la retención de impurezas



Las tapas de protección deben de solicitarse por separado.  
Todos los soportes están ranurados para alojar las tapas.

### SUC PPL 204 FG1

#### INSERTO

**SUC:** Rodamiento inserto de acero inoxidable, fijación al eje por tornillo prisionero

#### CUERPO

**WPPL:** Soporte zócalo  
**WTBL:** Soporte zócalo de base estrecha  
**WNFL:** Soporte aplique de 2 agujeros  
**WFBL:** Soporte aplique de 3 agujeros  
**WFPL:** Soporte aplique de 4 agujeros  
**W :** Prefijo de los cuerpos sin sistema de lubricación

#### DIMENSIONES

De 204 a 210 (Ø del eje: de 20 a 50 mm)

#### LUBRICANTE

**FG1:** Lubricación sólida Lubsolid™ con certificación NSF de categoría H1

Para obtener indicaciones dimensionales y técnicas, consulte el catálogo SENTINEL™ SERIES de NTN




# NTN



## SOPORTES AUTOALINEANTES EN ACERO INOXIDABLE

La solución ideal contra la humedad



SP



SPA



SFL




SFB



SF



ST



SCC

SCO



Las tapas de protección deben de solicitarse por separado.  
Todos los soportes están ranurados para alojar las tapas.

**SUC P 204 FG1**

### INSERTO

**SUC:** Rodamiento inserto de acero inoxidable, fijación al eje por tornillo prisionero

### CUERPO

**SP:** Soporte zócalo  
**SPA:** Soporte zócalo de base estrecha  
**SFL:** Soporte aplique de 2 agujeros  
**SFB:** Soporte aplique de 3 agujeros  
**SF:** Soporte aplique de 4 agujeros  
**ST:** Soporte tensor deslizante

**S:** Prefijo del cuerpo del soporte en acero inoxidable

### DIMENSIONES

De 204 a 210 (Ø del eje:  
de 20 a 50 mm)

### LUBRICANTE

**FG1:** Lubricación sólida Lubsolid™, certificada categoría H1

Para obtener indicaciones dimensionales y técnicas, consulte el catálogo SENTINEL™ SERIES de NTN



Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN Europe. Cualquier reproducción total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN Europe está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que incumpla los términos de este párrafo.  
NTN Europe no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo continuos, nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.  
© NTN Europe, international copyright 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Anancy  
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15  
[www.ntn-europe.com](http://www.ntn-europe.com)

NTN

SNR

Brands of  
NTN Group