

NTN

MANCAIS AUTO-ALINHÁVEIS TERMOPLÁSTICOS COM ROLAMENTOS DE ESFERAS

Design específico para evitar
retenção de poluição



WPPL



WTBL



WNFL



WFBL



WFPL



CF



CV



As tampas de proteção devem ser
encaminhadas separadamente.
Todos os rolamentos são ranhurados
para acomodar as tampas.

SUC

PPL

204

FG1

INSERTO

SUC: Rolamento inserto de
aço inoxidável, encaixe no
eixo com parafusos

ALOJAMENTO

WPPL: Mancal de apoio
WTBL: Mancal de apoio com furos
cegos
WNFL: Mancal flangeado com 2 furos
WFBL: Mancal flangeado com 3 furos
WFPL: Mancal flangeado com 4 furos
W: Prefixo de unidade de rolamento apenas sem sistema de lubrificação

DIMENSIONAL

De 204 a 210 (eixo dia. 20
a 50 mm)

LUBRIFICANTE

FG1: Lubrificação sólida
certificada NSFT™
categoria H1

Para indicações dimensionais e técnicas,
consulte o catálogo da Série SENTINEL™ NTN



O presente documento é propriedade exclusiva da NTN Europe. Qualquer reprodução total ou parcial sem autorização prévia da NTN Europe é estritamente proibida. Ações legais poderão ser tomadas contra quaisquer indivíduos que violarem os termos do presente parágrafo.
Os erros ou omissões que possam aparecer neste documento, apesar do cuidado na sua realização, não são de responsabilidade da NTN Europe. Devido à nossa política de pesquisa e desenvolvimento contínuos, reservamo-nos o direito de modificar, sem aviso prévio, a totalidade ou parte dos produtos e especificações mencionados neste documento.
© NTN Europe, copyright international 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Anancy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN

SNR

Brands of
NTN Group

NTN

MANCAIS AUTO-ALINHAVEIS DE AÇO INOXIDÁVEL

A solução ideal para combater a umidade



SP



SPA



SFL




SFB



SF



ST



SCC

SCO



As tampas de proteção devem ser encomendadas separadamente. Todos os rolamentos são ranhurados para acomodar as tampas.

SUC

P

204

FG1

INSERTO

SUC: Rolamento inserto de aço inoxidável, encaixe no eixo com parafusos

ALOJAMENTO

SP: Mancal de apoio
SPA: Mancal de apoio com furos cegos
SFL: Mancal flangeado com 2 furos
SFB: Mancal flangeado com 3 furos
SF: Mancal flangeado com 4 furos
ST: Mancal correção tensor

S: Prefixo de mancal auto-alinhável apenas em aço inoxidável

DIMENSIONAL

De 204 a 210 (eixo dia. 20 a 50 mm)

LUBRIFICANTE

FG1: Lubrificada™ lubrificação sólida categoria H1 certificada

Para indicações dimensionais e técnicas, consulte o catálogo da Série SENTINEL™ NTN



O presente documento é propriedade exclusiva da NTN Europe. Qualquer reprodução total ou parcial sem autorização prévia da NTN Europe é estritamente proibida. Ações legais poderão ser tomadas contra quaisquer indivíduos que violarem os termos do presente parágrafo. Os erros ou omissões que possam aparecer neste documento, apesar do cuidado na sua realização, não são de responsabilidade da NTN Europe. Devido à nossa política de pesquisa e desenvolvimento contínuos, reservamo-nos o direito de modificar, sem aviso prévio, a totalidade ou parte dos produtos e especificações mencionados neste documento. © NTN Europe, copyright international 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN

SNR

Brands of
NTN Group