



Brand of NTN Group



KITS PALIERS SNC POUR CONVOYEURS

CARRIÈRES, MINES & CIMENTERIES



CRÉÉS POUR AUGMENTER LA
PRODUCTIVITÉ, LA PERFORMANCE
ET LA FIABILITÉ DANS LES
ENVIRONNEMENTS AGRESSIFS

OPTEZ POUR
LE TOUT EN 1



Bénéfices des kits

- Kit modulable avec tous les accessoires (Obturateur et bagues d'arrêt inclus)
- Simplification de la logistique avec une seule référence à gérer
- Coût d'achat en kit plus avantageux que les composants à l'unité



KITS PALIERS SNC + ROULEMENT SRB ULTAGE ÉTANCHE



Palier à semelle SNC
+ 2 sets de joints nitriles



ULTAGE™
Roulement SRB étanche
(version K)



Manchon de serrage
spécifique étanche



Bagues d'arrêt + obturateur

Accessoires pour palier
OFFERTS



Opération et frais de maintenance réduits:

- Protection du roulement à la pollution liquide/solide
- Besoin en graissage drastiquement réduit (nul dans certains cas)

Désignation	d	
	Arbre [mm]	Réf. Palier SNC
KITSNC10X22208KEEDS	35	SNC 508-607
KITSNC10X22209KEEDS	40	SNC 509
KITSNC10X22210KEEDS	45	SNC 510-608
KITSNC10X22211KEEDS	50	SNC 511-609
KITSNC10X22212KEEDS	55	SNC 512-610
KITSNC10X22213KEEDS	60	SNC 513-611
KITSNC10X22215KEEDS	65	SNC 515-612
KITSNC10X22216KEEDS	70	SNC 516-613
KITSNC10X22217KEEDS	75	SNC 517
KITSNC10X22218KEEDS	80	SNC 518-615

Diamètres d'arbre :

de 35 à 80 mm

20 références de

KIT disponibles :

10 en jeu CN standard

10 en jeu C3

Sur demande, possibilité d'étendre les kits sur d'autres configurations

KITS PALIERS SNC + ROULEMENT ULTAGE OUVERT



Palier à semelle SNC
+ 2 sets de joints nitriles



ULTAGE™
Roulement SRB standard ouvert
(version K)



Manchon de serrage



Bagues d'arrêt + obturateur

Accessoires pour palier
OFFERTS



Simplifiez-vous la vie !

Offre basique complète

Coût d'achat optimisé

Désignation	d	
	Arbre [mm]	Réf. Palier SNC
KITSNC22208KDS/DB120HD	35	SNC 508-607
KITSNC22209KDS/DB120HD	40	SNC 509
KITSNC22210KDS/DB120HD	45	SNC 510-608
KITSNC22211KDS/DB120HD	50	SNC 511-609
KITSNC22212KDS/DB120HD	55	SNC 512-610
KITSNC22213KDS/DB120HD	60	SNC 513-611
KITSNC22215KDS/DB120HD	65	SNC 515-612
KITSNC22216KDS/DB120HD	70	SNC 516-613
KITSNC22217KDS/DB120HD	75	SNC 517
KITSNC22218KDS/DB120HD	80	SNC 518-615

Diamètres d'arbre :

de 35 à 80 mm

20 références de

KIT disponibles :

10 en jeu CN standard

10 en jeu C3

Sur demande, possibilité d'étendre les kits sur d'autres configurations

Le présent document est la propriété exclusive de NTN Europe. Toute reproduction totale ou partielle sans autorisation préalable de NTN Europe est formellement interdite. En cas de violation du présent paragraphe, vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans ce document malgré le soin apporté à sa réalisation n'engagent pas la responsabilité de NTN Europe. En raison de notre politique de recherche et développement continue, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, tout ou partie des produits et spécifications mentionnés dans ce document.
© NTN Europe, copyright international 2024.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15
www.ntn-europe.com

NTN | **SNR** | Brands of **NTN Group**