



Brand of NTN Group

AGRIHUB

Su campaña con toda tranquilidad



La elección de la tranquilidad, en beneficio de su productividad

Elija la experiencia de NTN Europe en diseño y estanqueidad, para obtener equipos fiables y una productividad notable.

Impide la entrada de contaminación

Gracias a una junta de barrera con 8 labios en la cara expuesta

Resistente a los choques

Evita fallos prematuros gracias a un buje grueso y robusto.

Listo para instalar y compatible

Con una amplia gama de equipos





El éxito de la campaña depende de que el suelo esté bien preparado


La elección del buje de grada de discos puede marcar la diferencia.

Diseñado para ofrecerle tranquilidad y eficiencia, el **AGRIHUB SNR** le permite centrarse en lo que le importa: **el éxito de sus cultivos.**

ESTANQUEIDAD

Para hacer frente a las numerosas fuentes de contaminación y bloquear su entrada, el **AGRIHUB SNR** está equipado con un completo sistema de sellado compuesto por:

Un sistema de estanqueidad de alto rendimiento
diseñado y probado según nuestras exigentes normas




8 labios de sellado
en el lado contaminado



ALOJAMIENTO

El alojamiento, directamente expuesto a los choques y agresiones del terreno, debe ofrecer resistencia mecánica y estabilidad de la estanqueidad. Se compone de:



Cuerpo de acero forjado

- seleccionado por su resistencia,
- de sección gruesa para proteger la estanqueidad frente a los impactos de piedras

Revestimiento de zinc


Productos disponibles

Referencias	Nº orificios de fijación	Diámetro de los orificios de fijación	D	J	G	B1	B2	B	L1	L2	Diámetro de los discos	Peso (kg)
HUA151-4M12-S01	4	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	2.00
HUA151-5M12-S01	5	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.99
HUA151-6M12-S01	6	M12x1.25	117	98	M22x1.5	10	60	102	29	26	< 700	1.98

► [Contáctenos para cualquier consulta](#)

Equivalencias

Nº de orificios de fijación	Buje SNR	Buje Equivalente
4	HUA151-4M12-S01	SKF BAA-0004 (T100) SKF BAA-0023 (T100) SKF BAA-0044 (T200) PEER AGHU2898X4E-DSCS (T50) NSK AHU 28117A-01 FKL IL50-98/4T-M22 (or IL40) INA F-673270.04.TILL LFD AGRILHUB 4 FLT PR040/4x98
5	HUA151-5M12-S01	SKF BAA-0012 SKF BAA-0047 PEER AGHU2898X5E-DSCS NSK AHU 28117A-02 FKL IL50-98/5T-M22 (or IL40) INA F-673270.05.TILL PFI PHA0012
6	HUA151-6M12-S01	SKF BAA-0006 PEER AGHU2898X6E-DSCS NSK AHU 28117A-03 FKL IL50-98/6T-M22 (or IL40) INA F-673270.06.TILL



Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN Europe. Cualquier reproducción total o parcial de mismo sin el previo consentimiento de NTN Europe está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que incumpla los términos de este párrafo. NTN Europe no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo continuos, nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento. © NTN Europe, international copyright 2025.

NTN Europe - 1 rue des Usines - 74000 Annecy
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15

www.ntn-europe.com

NTN

SNR

Brands of
NTN Group

