



ESTANQUEIDAD AGR: DISEÑADA PARA RESISTIR AMBIENTES CONTAMINADOS

EL RODAMIENTO A TODA PRUEBA

VENTAJAS

- Protección frente a las proyecciones en entornos difíciles
- Estanqueidad adaptada a la limpieza a alta presión
- Inserto lubricado a vida - eliminación de las operaciones de reengrase
- Tratamiento anticorrosión: zincado en todas las superficies exteriores (anillo interior, exterior y deflector)

Sistema de estanqueidad AGR



LUBRICADO
A VIDA

Para una lubricación a vida:

Grasa de altas prestaciones
con tasa de llenado de 90%:

- buena protección contra el desgaste
- adaptada para fuertes cargas

Triple labio L3:

Excelente protección
contra la contaminación

Deflector zincado:

Equipado con una junta
de 1 labio para sellar el
contacto con el anillo
exterior (zincado)

Deflector:

Engarzado en
el anillo interior
(zincado)



Creados para aumentar la
productividad, la eficiencia
y la fiabilidad en los
entornos agresivos



Los rodamientos insertos AGR no pueden combinarse con cualquier soporte debido a su junta reforzada.

Han sido diseñados para ser instalados en los soportes SNR de las series P, PE, F, FE, FL y FLE, pudiendo ser también combinados con soportes de otras series.

Para más información sobre las combinaciones posibles, consúltenos.

RODAMIENTOS INSERTOS CON ESTANQUEIDAD TIPO AGR

UC...AGR apriete por tornillo hexagonal (2 sentidos de rotación posibles)

Designación	d	D	C	B	S	m	G	r	Capacidades de carga		Peso
									Din. (Cr)	Est. (Cor)	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kN	kN	kg
UC206AGR ²	30	62	19	39	15,9	5	M6x1	0,6	19,5	11,2	0,31
UC207AGR	35	72	20	42,9	17,5	6,5	M8x1	1,1	25,7	15,2	0,5
UC208AGR	40	80	21	49,2	19	8	M8x1	1,1	29,6	18,2	0,63
UC209AGR	45	85	22	49,2	19	8	M8x1	1,1	31,85	20,8	0,73
UC210AGR	50	90	23	51,6	19	9	M8x1	1,1	35,1	23,2	0,8
UC211AGR	55	100	25	55,6	22,2	9	M8x1	1,5	43,55	29,2	1,1
UC212AGR	60	110	27	65,1	25,4	10,5	M10x1,25	1,5	52,5	32,8	1,37
UC215AGR ¹	75	130	30	77,8	33,3	12	M12x1,25	2	66	49,5	2,16
UC308AGR	40	90	28	58 ²	22,2 ²	8,5	M10x1,25	2	40,56	24	1,1
UC309AGR	45	100	30	57	22	9	M10x1,25	2	53	31,8	1,26
UC310AGR	50	110	32	70	26	13	M10x1,25	2	61,75	37,8	1,85

¹ Bajo pedido (consultenlos)

² Dimensiones de ancho superiores a la versión estándar

EX...AGR apriete por excéntrica (1 sentido de rotación)

Designación	d	D	C	B	B1	S	d1	m	B2	G	r	Capacidades de carga		Peso
												Din. (Cr)	Est. (Cor)	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	kN	kN	kg
EX207AGR	35	72	20	37,6	51,1	18,8	55,6	6,5	17,5	M8x1	1,1	25,7	15,2	0,64
EX208AGR	40	80	21	42,8	56,3	21,4	60,3	6,5	18,3	M8x1	1,1	29,6	18,2	0,74
EX209AGR	45	85	22	42,8	56,3	21,4	63,5	6,5	18,3	M8x1	1,1	31,85	20,8	0,87
EX210AGR	50	90	23	49,2	62,7	24,6	69,9	6,5	18,3	M8x1	1,1	35,1	23,2	1,01
EX211AGR	55	100	25	55,4	71,3	27,7	76,2	8	20,7	M10x1,25	1,5	43,55	29,2	1,35
EX212AGR	60	110	27	61,8	77,7	30,9	84,2	8	22,3	M10x1,25	1,5	52,5	32,8	1,67
EX308AGR	40	90	28	49,5 ¹	65,3 ¹	22,2 ¹	63,5	8	20,6	M10x1,25	2	40,65	24	1,28

¹ Dimensiones de ancho superiores a la versión estándar

Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN Europe. Cualquier reproducción total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN Europe está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que incumpla los términos de este párrafo. NTN Europe no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.

