

## La nueva solución de extracción para sus rodamientos alojados en soportes cerrados

### PRÁCTICO

Para una extracción rápida y fácil de sus rodamientos rígidos de bolas, sin tener que desmontar su máquina

### FIABLE

BBPS 10-100.  
La herramienta ideal para extraer sus rodamientos de forma totalmente segura y sin esfuerzos

### FLEXIBLE

3 diferentes tamaños de extractor para permitirle desmontar una amplia gama de rodamientos, desde 10 hasta 100 mm de diámetro interior



Encuentre nuestra gama completa en nuestra página web



Su distribuidor:

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Anancy  
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15  
[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)



DOC\_I\_BBPS10\_100\_ARG1.Ea - SAP: 311 286 - NTN-SNR Copyright International 01/2014 - Conception: NTN-SNR - Photos: Pedro Stuardo Photo



## BBPS 10-100

EL NUEVO KIT DE EXTRACTORES INTERIORES PARA SUS RODAMIENTOS RIGIDOS DE BOLAS

[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)

With You

## Informaciones técnicas

### Contenido del kit





- 3 x ejes
- 28 x garras extractoras
- 22 x anillos metálicos grabados
- 3 x juntas tóricas
- 1 x manivela
- 1 x punta de centrado
- 1 x manual de instrucciones detallado




peso: 8,4 kg



### Tabla de selección

						
		«O» ring				
BBPS A	A1 <sup>(1)</sup>		6000* 6001* 6002* 6003*	6200*		16002* 16003* 16100* 16101*
	A2 <sup>(1)</sup>	28 x 3.00	6004 6005 6006	6201* 6202 6203	6300	
	A3 <sup>(1)</sup>			6204 6205	6301 6302 6303	62/22
BBPS B	B1 <sup>(1)</sup>	50 x 3.00	6007* 6008* 6009* 6010*			16011*
	B2 <sup>(1)</sup>		6011* 6012*	6206 6207	6304 6305 6306	62/28*
BBPS C	C1 <sup>(1)</sup>		6014* 6015*	6208 6209 6210	6307	6403
	C2 <sup>(1)</sup>	85 x 3.00	6018* 6019* 6020*	6211* 6212 6213*	6308 6309 6310 6311	6404 6405 6406

#### Selección rápida de la herramienta



Selección simplificada de las herramientas gracias a la tabla de selección incluida en el kit, y al grabado de las piezas

#### Simplificación de la puesta en práctica



Para un ensamble rápido del útil, seleccionar la junta tórica más adaptada al tamaño del rodamiento a extraer

#### Unas instrucciones claras y precisas



Incluido: Un manual de instrucciones detallado que facilita al máximo la utilización de la herramienta

#### Una herramienta flexible



**BBPS 10-100** : Una única maleta para desmontar una amplia gama de rodamientos (entre 10 y 100 mm de diámetro interior)

\*Rodamientos a extraer sin anillo metálico

1) Nuestras recomendaciones pueden variar en función de la marca del rodamiento.